

Aluno - muovivalaisimet

Tutkamallit

1x18W TC-L EL, 2x18W TC-L EL,
1x2D28W TC-DD EL
18W E27 sis. DULUX EL Facility
18 W/827 valonlähteen

Corridor Function * toiminto;
1x18W TC-L EL, 2x18W TC-L EL

Saatavuus; 07/2009

* **Corridor Function toiminto;** Jatkuvasti palava perusvalaistustaso n. 15 % ja tutkaohjattu valaistustaso 100%




Alunette - muovivalaisimet

Tutkamallit

18W E27 sis. DULUX EL Facility
18 W/827 valonlähteen

Saatavuus; 09/2009




Letka - yleisvalaisimet

Tutkamallit

1x28W, 1x35W, 1x49W ja
1x54W (G5)
1x18W, 1x36W ja 1x58W (G13)

Saatavuus; 08/2009



Monix Slim - yleisvalaisimet


Tutkamallit

2x28W, 2x35W, 2x49W ja
2x54W (G5)
Kirkkaalla tai opaalikuvulla

Corridor Function * toiminto;
2x28W, 2x35W, 2x49W ja
2x54W (G5)

Saatavuus; 08/2009

Tutkan toiminta



Alppilux tuo markkinoille korkeataajuustutkalla varustetut valaisimet. Ulkonäöltään ja mitoiltaan valaisimet ovat yksi yhteen saman sarjan perusvalaisimien kanssa. Liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on käyttäjälle näkymätön. Tarkka painonappisäätö nopeuttaa valaisimien asennusta ja kohdekohtaista säätöä.

Tutkavalaisimet / tutkan säädöt;

Herkkyys

20 / 30 / 50 / 75 / **100 %**

Toiminta-aika

10 / **60** / 180 / 300 / 600 / 900 / 1800 s

Lux -taso


daylight (päivä) / 300 lx / **150 lx** / twilight (80 lx) /
darkness (< 10 lx) / teach (opetus)

Tutkan säätö tapahtuu painonapeilta. LED- valo osoittaa vilkkumiskertojen määrällä valitun säätötason.


Tehdasasetukset vahvennetulla tekstillä.

Linkki esitteeseen


Herkkyys



Aika



Lux-taso



Tarkemmat tuotetiedot tuoteluettelostamme; [Alppilux web tuoteluettelo](#)

Lisätietoa ratkaisuista Alppiluxin myynniltä; [Alppilux myynnin yhteystiedot](#), puh. 019 328 51